



Topmatic Wash ALU EL 02 MASKINDISKMEDEL

TopmaticWash Alu EL 02 är ett högkoncentrerat flytande maskindiskmedel för mjukt till medelhårt vatten speciellt formulerad för effektiv och skonsam disk av känsliga material (tex. aluminium, koppar, brons, glas med dekor, etc.).

Användning: Maskindiskmedel för glas, porslin, bestick, skålar och all utrustning för livsmedelsberedning. Lämplig för mjuka metaller.



ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER



**ENDAST FÖR ANVÄNDNING
TILLSAMMANS MED ECOLAB
DOSERINGSUTRUSTNING**
Er Ecolab-representant justerar
doseringutrustningen efter era specifika
behov. Normaldosering 0,5 - 0,7 g/l.

- 1 Se hygienplan och etikett för detaljerade instruktioner. Använd lämpliga skyddskläder vid hantering av produkten.
- 2 Diska godset i enlighet med normala rutiner.

Byte av tom dunk

- 3 Stoppa maskinen när alarmet ljuder.
- 4 Fäst säkerhetsanslutningen på den nya dunken.

Om doseringsutrustningen saknar larm, kontrollera regelbundet produktnivån i dunken och byt vid behov.

INFORMATION

- Endast för professionell användning.
- Svagt gul vätska utan lukt.
- pH: 13,8 - 14 (100%).
- Densitet: 1.3 - 1.4 (20°C).
- Innan byte till ny produkttyp, skölj slangar och prob med rent vatten för att undvika kristallisering.
- För att uppnå bästa hygieniska resultat, använd produkten tillsammans med Ecolab's torkmedel.

SÄKERHET

Blanda inte med andra produkter!
Produkten är klassificerad som frätande enligt Direktiv 1999/45/EC med ändringar.
För ytterligare information, se etikett och säkerhetsdatablad.

LAGRING

Förvaras i tillslutet originalemballage mellan 0°C och 40°C.

FÖRPACKNING

1 x 12 kg dunk